


ArtikelListe
 1.400.009 Rechenwerk Supercal SC 531 Funk Volumenzähler



- Hinweise:
- Zusatzblätter C/D sind zwingend mitzuliefern.
 - Als Fühlerersatz sind Widerstände (500 - 600 Ohm) im Gerät eingebaut
 - Keine galvanische Trennung zwischen OUT1/OUT2 Transistor (Open Collector)
 - Nur Volumen / Durchfluss / Anzeigetest sichtbar auf Display
 - Energie, Leistung, Vor- und Rücklauf sowie Delta-T werden auf dem Display ausgeblendet
 - Kabelempfehlung:
 Bauseits abgeschirmt
 U72M 1x4x0.6mm2
 U72M 1x4x0.8mm2

| Index / Änderung | Datum | Name | Firma | Beschreibung | Ersteller: | Datum: |
|-----------------------|------------|------|--|---------------------------------|------------------------------|------------|
| A Anpassung der Kabel | 27.01.2020 | nia | NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch | Supercal 531 Funk Volumenzähler | VES | 29.01.2016 |
| | | | | | Zeichng.-Nr.: Z4-140331A06-D | A |